


**SOMT....20ER-LD, PR1510, Type: 14**

**Données de commande**

N° commande	222082 14
GTIN	4960664708123
Classe d'article	25A

**Description**
**Exécution:**

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

**Utilisation:**

La **géométrie LD** convient également pour les profondeurs de coupe élevées ( $a_{p\max} = 5\text{ mm}$ ) et une avance modérée.

Ne pas utiliser pour le fraisage hélicoïdal, en plongée et le contournage ni sur des parois escarpées.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,06 – 2 mm
Type	GG
Rayon de programmation pour $a_{p\max}$	5 mm
Rayon d'angle	2 mm
Epaisseur plaquette E	5,56 mm

Taille de plaquette	14
Code ISO plaquette	SOMT100420ER-LD
Nuance	PR1510
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		