

**Garant****Fraise torique carbure monobloc, Diamant, Ø e8 DC / R1: 10/0,5mm****Données de commande**

N° commande	209760 10/0,5
GTIN	4045197507365
Classe d'article	11Y

**Description****Exécution:**

Avec **revêtement diamant cristallin  $sp^3$**  de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de **matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite**. Double angle de dépouille latérale.

Tolérance: **rayon de coupe  $R_1 = \pm 0,01$  mm.**

**Description technique**

Ø de détalonnage $D_1$	9,2 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	80 mm
Rayon de coupe $R_1$	0,5 mm
Nombre de dents $Z$	4
Avance $f_z$ pour le copiage dans le graphite	0,091 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans le graphite	0,091 mm
Ø dents $D_c$	10 mm
Ø queue $D_s$	10 mm
Longueur de coupe $L_c$	11 mm
Longueur totale $L$	120 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle d'hélice	30 degré
Revêtement	Diamant

Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	e8
Pas des arêtes de coupe	Différent
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,2×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Noir
Type de produit	Fraises toriques

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
PVDF GF20	adaptée	200 m/min	N
POM GF25	adaptée	190 m/min	N
PA 66 GF30	adaptée	170 m/min	N
PEEK GF30	adaptée	150 m/min	N
PTFE CF25	adaptée	180 m/min	N
PEEK CF30	adaptée	160 m/min	N
Hybride	adaptée		
Honeycomb Sandwich	adaptée	350 m/min	N
PRFV	adaptée	190 m/min	N
PRFV, PRFC	adaptée	190 m/min	N
Graphite	adaptée	340 m/min	N
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	Adapté		
Air	adaptée		

## Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB