


SOMT....20ER-GM, PR1510, Type: 10

Données de commande

N° commande	222074 10
GTIN	4960664708086
Classe d'article	25A

Description
Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La **géométrie GM** (orientée surface) constitue le 1er choix pour l'usinage général.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Description technique

Avance f_z par dent	0,5 – 2 mm
Type	GG
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	3 mm
Rayon d'angle	2 mm
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Taille de plaquette	10
Code ISO plaquette	SOMT140520ER-GM

Nuance	PR1510
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		