# **KYOCERa**

## SOMT....20ER-GM, CA6535, Type: 10



### Données de commande

N° commande	222076 10		
GTIN	4960664708260		
Classe d'article	25A		

### **Description**

#### **Exécution:**

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

#### **Utilisation:**

La **géométrie GM**constitue le 1er choix pour l'usinage général.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0.3 \times D$ .

# **Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,5 – 1,2 mm	
Туре	S	
Rayon de programmation pour a <sub>p max</sub>	3 mm	
Rayon d'angle	2 mm	
Epaisseur plaquette E	4,76 mm	
Taille de plaquette	10	
Code ISO plaquette	SOMT100420ER-GM	



Nuance	CA6535	
Type d'outils	Carbure	
Nombre de changements/dents	4	
Type de produit	Plaquette pour fraisage	

## **Données utilisateur**

	Adéquation	<b>V</b> <sub>c</sub>	Code ISO
Inconel	adaptée	30 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		