



## Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 5×D, Type: 36



### Données de commande

N° commande	232260 36
GTIN	4045197592590
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

#### Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 209,5 mm

Taille cône morse CM: 4

Vis de serrage: 232990 TX20

### Description technique

Plage Ø D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Vis de serrage	232990 TX20
Long. utile L <sub>1</sub>	209,5 mm
Taille cône morse CM	4
Nombre de dents Z	2
Exécution	5×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX20	232990 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600