

Garant**Plaquette de fraisage 90°, HB7720, Profondeur de fraisage max. S_{max}: 2,5mm****Données de commande**

N° commande	217490 2,5
GTIN	4045197217486
Classe d'article	21C

Description technique

Profondeur de fraisage max. S _{max}	2,5 mm
Epaisseur plaquette E	5 mm
Nombre de dents Z	3
Type	02
Ø ext. D	17,5 mm
Nuance	HB7720
Type de produit	Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	600 m/min	N

Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	60 m/min	H
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée	45 m/min	H
Acier < 65 HRC	moyennement adaptée	35 m/min	H
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	100 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	120 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		