



Fraise à dresser à 90° MEC11T, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 125/11mm



Données de commande

N° commande	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Classe d'article	250

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Ø dents D_c	125 mm
Ø fixation	40 mm
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	11
Angle de plongée oblique α_{max}	0,1 degré

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	118 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	244 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------