


BDGT 11T308 FR-JA, GW25, Type: ALU

Données de commande

N° commande	227327 ALU
GTIN	4960664457861
Classe d'article	25A

Description
Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$. 90° précis jusqu'à $a_p = 5,5$ mm.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,05 – 0,33 mm

Description technique

Type	ALU
Avance f_z par dent	0,05 – 0,33 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	BDGT 11T308 FR-JA
Nuance	GW25
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	700 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		