


**Garant****BGHX 15L5 PCER, PCD, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Classe d'article	21L

**Description****Exécution:**

Avec chanfrein de finition large.

**Utilisation:**

Pour vitesses de coupe élevées et états de surface de haute qualité. A utiliser de préférence dans des assises de plaquettes réglables. Mélange de plaquettes autorisé.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 1 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p,max} = 5$  mm.

Avance  $f_z$  par dent: 0,25 mm

**Description technique**

Type	ALU
Avance $f_z$ par dent	0,25 mm
Code ISO plaquette	BGHX 15L5 PCER
Nuance	PCD
Type d'outils	PCD

Type de produit

Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	3500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	3500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	1000 m/min	N
PRFV	adaptée	1000 m/min	N
PRFC	adaptée	1000 m/min	N
Graphite	adaptée	500 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		