



Fraise à dresser à 90° MEC17, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/2mm



Données de commande

N° commande	227500 25/2
GTIN	4960664396177
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

Description technique

Plaquette adaptée	BDMT 170408
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longueur de col L_1	36 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	15,7 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Longueur totale L_{tot}	120 mm
Ø dents D_c	25 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	16,6 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	48 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	43 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,86 degré
Ø D_3	18 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------