

**Garant**
**Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, Diamant, Ø f8 DC / DS: 20mm**

**Données de commande**

N° commande	209781 20
GTIN	4045197544438
Classe d'article	11Y

**Description**
**Exécution:**

Avec **revêtement diamant cristallin sp<sup>3</sup>** de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de **matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite**. Double angle de dépouille latérale.

Tolérance : contour de rayon = **±0,01 mm**.

**Description technique**

Avance $f_z$ pour le copiage dans le graphite	0,13 mm
Nombre de dents Z	2
Avance $f_z$ pour le dressage dans le graphite	0,13 mm
Ø de détalonnage $D_1$	19,7 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	92 mm
Ø dents $D_c$	20 mm
Ø queue $D_s$	20 mm
Longueur totale L	150 mm
Longueur de coupe $L_c$	26 mm
Angle d'hélice	30 degré
Rayon R	10 mm
Revêtement	Diamant
Type d'outils	Carbure monobloc

Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	f8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,2×D pour le dressage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Noir
Type de produit	Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
PVDF GF20	adaptée	200 m/min	N
POM GF25	adaptée	190 m/min	N
PA 66 GF30	adaptée	170 m/min	N
PEEK GF30	adaptée	150 m/min	N
PTFE CF25	adaptée	180 m/min	N
PEEK CF30	adaptée	160 m/min	N
Hybride	adaptée		
Honeycomb Sandwich	adaptée	350 m/min	N
PRFV	adaptée	190 m/min	N
PRFV, PRFC	adaptée	190 m/min	N
Graphite	adaptée	340 m/min	N
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	Adapté		
Air	adaptée		

## Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB

