



Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M3



Données de commande

N° commande	130250 M3
GTIN	4067263829690
Classe d'article	12G

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds, **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**
Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.

Description technique

Ø queue D _s	3,5 mm
Profondeur de filetage	6 mm
Pas de filetage	0,5 mm
Ø perçage	2,5 mm
Norme	DIN 352
Taille de filetage	M3
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Filetage Ø	3 mm
Carré corps □	2,7 mm
Longueur totale L	40 mm
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS

Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	A
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

