

Plaquettes à profil rectangulaire Gauche, Ø Dmin Gorge D1/D2: 7/12mm



Données de commande

N° commande	274057 7/12		
GTIN	4067263036579		
Classe d'article	21L		

Description

Exécution:

Avec arrosage interne et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Attention:

Réf. commande $=\emptyset$ de gorge minimum.

Des \emptyset de gorge plus grands sont possibles sans modification.

 $D_1 = D_{min} \varnothing int.$

 $D_2 = D_{min} \varnothing ext.$

Exécution L avec profondeur de coupe plus grande t_{max}.

Description technique

Longueur totale L	64 mm		
Distance pointes-centre L₃	2,2 mm		
Profondeur coupe max. t _{max}	22 mm		
Ø queue D _s	6 mm		
Largeur de gorge w	2,5 mm		
Avance f	0,01 - 0,03 mm		
Arrosage interne	oui		
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage		

Données utilisateur

⚠ Hoffmann Group

	Adéquation	\mathbf{V}_{c}	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	50 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	90 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	70 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	55 m/min	Р
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	55 m/min	Р
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	Р
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	40 m/min	Р
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	35 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	45 m/min	М
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	45 m/min	М
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	25 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	55 m/min	К
CuZn	moyennement adaptée	50 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		