

## Garant

**Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 30mm**



### Données de commande

N° commande	319126 30
GTIN	4067263238058
Classe d'article	31V

### Description

#### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco 273651.**

#### Utilisation:

Pour carottage.

#### Norme:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

### Description technique

Largeur de queue $b_3$	17 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	70 mm
$h_2$	29 mm

Queue Ø d <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	70 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
b <sub>2</sub>	35 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI