



Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M12



Données de commande

N° commande	130250 M12
GTIN	4067263021964
Classe d'article	12G

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds, **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1,75 mm

Longueur totale L: 75 mm

Ø queue D_s: 9 mm

Carré corps □: 7 mm

Ø perçage: 10,2 mm

Description technique

Pas de filetage	1,75 mm
Taille de filetage	M12
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type de filetage	M
Norme	DIN 352

Ø queue D _s	9 mm
Carré corps □	7 mm
Type d'outils	HSS
Filetage Ø	12 mm
Profondeur de filetage	24 mm
Ø perçage	10,2 mm
Longueur totale L	75 mm
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	A
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		

Acier < 750 N/mm ²	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée