

# AEG

## Marteau combiné sans fil, Type: BBH18BL2-5



### Données de commande

N° commande	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

- **Marteau combiné sans fil 18 V sans balais avec carter d'engrenage métallique robuste et mandrin SDS-plus.**
- **Raccord de sécurité avec raccord de tuyau.**
- **Stop de frappe pour le perçage du bois et des métaux.**
- **Stop de rotation pour travaux de burinage légers.**
- **Poignée avec système antivibratoire.**

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, chargeur et mallette de transport.

### Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type AS 18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Emballage	Mallette de transport
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	26 mm

Capacité de la batterie	5 Ah
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Forme du porte-outils	SDS Plus
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de coups max.	5000 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	BBH18BL2
Energie de frappe	2,5 J
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Vibrations maximales suivant EN	18,3 m/s <sup>2</sup>
Nombre de batteries incluses	2
Tension de la batterie	18 V
Poids	3 kg
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Marteau perforateur