



## Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 18X1,5



### Données de commande

N° commande	130500 18X1,5
GTIN	4067263036401
Classe d'article	12G

### Description

#### Exécution:

Jeu de 2 tarauds, **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**  
Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

### Description technique

Norme	DIN 2181
Type d'outils	HSS
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type de filetage	MF
Filetage Ø	18 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Ø perçage	16,5 mm
Carré corps □	11 mm
Taille de filetage	M18×1,5
Profondeur de filetage	36 mm
Pas de filetage	1,5 mm

Longueur totale L	80 mm
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarauts

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

