

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI pas étroit, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
100/10mm**

**Données de commande**

N° commande	214857 100/10
GTIN	4045197553485
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Faibles vibrations grâce à la géométrie d'outil particulière. Exécution des plaquettes extrêmement stable pour des avances optimales. Fixation des plaquettes à l'aide d'une vis spéciale présentant une résistance élevée au cisaillement.

**Utilisation:**

Pour une excellente qualité d'état de surface. Fraisage sans bavures.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Pour  $a_e > 0,5 \times D$ , réduire  $a_{p \max}$  à 6 mm.

**Pour des angles exacts à 90°, choisir  $a_p = 8$  mm.**

Pour pouvoir utiliser les **4 arêtes de coupe**, la plaquette doit **toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire)**.

**Description technique**

Plaquette adaptée	SO.. 1205..
-------------------	-------------

Ø dents $D_c$	100 mm
Longueur totale $L_{tot}$	50 mm
Ø fixation	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	10 mm
Nombre de dents Z	10
Série	Softcut®
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219833