



Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 8X1



Données de commande

N° commande	130500 8X1
GTIN	4067263036333
Classe d'article	12G

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds, **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2181

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 63 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 7 mm

Description technique

Ø perçage	7 mm
Ø queue D _s	6 mm
Type d'outils	HSS
Carré corps □	4,9 mm
Filetage Ø	8 mm
Profondeur de filetage	16 mm
Pas de filetage	1 mm

Type de filetage	MF
Norme	DIN 2181
Longueur totale L	63 mm
Taille de filetage	M8×1
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarauds main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarauds

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		

Uni	adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée