

metabo**Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec batterie Li-Ion, Type: SB18LTBL****Données de commande**

N° commande	070121 SB18LTBL
GTIN	4007430334718
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Perceuses-visseuses à percussion sans fil avec moteur sans charbons et réducteur à deux vitesses.**

Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d'un chargeur et d'une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément.

Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la lampe de travail à LED claire et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail. Tous les modèles LT et LTX sont équipés d'un mécanisme de percussion très performant pour une capacité de perçage maximale dans la pierre et la maçonnerie. Le fonctionnement par impulsions de la classe LTX fournit une aide efficace en cas de vis bloquées ou lors du perçage sur des surfaces lisses.

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention "BL" dans la désignation. Ils sont également dotés d'une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

- **Perceuse-visseuse à percussion sans fil offrant une puissance optimale pour les applications exigeantes.**
- **Mécanisme de percussion hautes performances pour des résultats optimaux.**

- **Lampe de travail à LED intégrée pour éclairer la zone de travail.**
- **Avec crochet de ceinture pratique et magasin d'embouts, se fixant à droite ou à gauche.**
- **Batterie LiHD pour des performances ultimes, ainsi qu'une autonomie et une durée de vie exceptionnelles.**
- **De nombreuses marques, un seul système de batterie: ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS.**

Avantage(s):**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2x batteries LiHD, chargeur et metaBox.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	0 - 600
Vitesse de rotation à vide	0 - 2100
Nombre de batteries incluses	2
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Couple max. dur	75 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Type de moteur	sans balais
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Référence fabricant	SB 18 LT BL
Couple max. doux	34 Nm
Capacité de la batterie	4 Ah
Poids sans batterie	1,2 kg
Emballage	Metabox

Poids, batterie comprise	1,8 kg
Utilisation type	Strong
Nombre de coups max.	31950 min ⁻¹
Type de produit	Perceuse-visseuse à percussion