



Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G3/8



Données de commande

N° commande	130660 G3/8
GTIN	4067263036449
Classe d'article	12G

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds, **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Description technique

Longueur totale L	70 mm
Taille de filetage	G3/8
Carré corps □	9 mm
Type d'outils	HSS
Ø perçage	15,25 mm
Filets au pouce	19
Pas de filetage	1,337 mm
Filetage Ø	16,66 mm
Profondeur de filetage	49,98 mm
Ø queue D _s	12 mm
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	G

Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 5157
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		