



Lampe de surface à LED CONNECT, Type: VEGA-4



Données de commande

N° commande	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Les lampes de travail Scangrip CONNECT sont basées sur le système CAS. Elles sont également compatibles avec les batteries 18 V de tous les principaux fabricants d'outils électriques. Lampe de surface sans fil à LED hautes performances avec éclairage homogène et sans reflets. Le boîtier robuste en plastique antichocs des lampes est idéal pour tous les environnements de travail. Montage possible sur le support SCANGRIP®. Pour batteries CAS 18 V, batteries 18 V des principaux fabricants d'outils électriques ou raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP®.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Les lampes sont livrées sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange, chargeurs et blocs d'alimentation adaptés pour l'alimentation électrique filaire, voir codes art. 073870 - 073890 et 081249.

Description technique

Largeur totale	103 mm
Longueur totale	280 mm

Flux lumineux	4000 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	0
Indice de protection IP	IP 54
Hauteur totale	288 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Projecteurs