

**metabo**  
perceuse, Type: BEV1300-2**Données de commande**

N° commande	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:****La perceuse adaptée à chaque diamètre de perçage.**

Chaque perceuse dispose d'une plage optimale de vitesses de rotation pour certains diamètres de perçage ainsi que d'une broche avec six-pans pour embouts de vissage, permettant une utilisation même sans mandrin.

- **Carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur et une longue durée de vie.**
- **Pont à charbons pivotant pour une puissance maximale même en rotation à gauche, par ex. pour desserrer des vis bloquées.**
- **Débrayage de sécurité Metabo S-automatic: débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité.**
- **Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.**
- **Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Molette de réglage pour présélection de la vitesse de rotation.**
- **Réducteur à deux vitesses.**
- **Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.**
- **Rotation droite/gauche.**

- **Broche avec six-pans pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.**
- **Protection contre la surcharge: protège le moteur contre la surchauffe.**
- **Protection anti-redémarrage: empêche tout démarrage accidentel après une coupure de courant.**
- **Poignée avec surface Softgrip antidérapante.**
- **Douille à bille protégeant le câble pour une liberté de mouvement optimale lors du travail.**
- **Indicateur d'usure des charbons.**

**Livraison:**

Avec mandrin à couronne dentée, clé pour mandrin et poignée supplémentaire.

## Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse	16 mm
Puissance absorbée	1300 W
Capacité de serrage du mandrin	1,5 mm
Longueur câble	4 m
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	1100 min <sup>-1</sup>
Rotation gauche/droite	oui
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse	40 mm
Couple maximal	16 Nm
Couple maximal	44 Nm
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	3100 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse	25 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	BEV 1300-2
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse	10 mm
Poids	2,7 kg
Ø collier de serrage	43 mm
Type de produit	perceuse