

**melabo**  
perceuse, Type: BE650**Données de commande**

N° commande	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:****La perceuse adaptée à chaque diamètre de perçage.**

Chaque perceuse dispose d'une plage optimale de vitesses de rotation pour certains diamètres de perçage ainsi que d'une broche avec six-pans pour embouts de vissage, permettant une utilisation même sans mandrin. Le mandrin à serrage rapide Futuro Plus garantit des résultats de perçage précis grâce à un resserrage automatique pendant le perçage.

- **Perceuse compacte et maniable.**
- **Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.**
- **Molette de réglage pour présélection de la vitesse de rotation**
- **Rotation droite/gauche.**
- **Poignée avec surface Softgrip antidérapante.**

**Livraison:**

Avec mandrin à serrage rapide Futuro Plus.

**Description technique**

Rotation gauche/droite	oui
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse	13 mm

Puissance absorbée	650 W
Ø collier de serrage	43 mm
Capacité de serrage du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 1 <sup>ère</sup> vitesse	30 mm
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	1500 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	BE 650
Poids	1,8 kg
Longueur câble	2,5 m
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	perceuse