

**Garant****ZCMX 070304, Nuance: HBZ035**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 268439 HBZ035 |
| GTIN             | 4067263802600 |
| Classe d'article | 21E           |

## Description

**Exécution:**

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

## Description technique

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Condition de coupe          | Légèrement intermittente |
| Nombre de changements/dents | 2                        |
| Avance f tournage           | 0,1 - 0,3 mm             |
| Nuance                      | HBZ035                   |
| Avance f perçage            | 0,03 - 0,12 mm           |
| Code ISO plaquette          | ZCMX 070304              |
| Revêtement                  | revêtu                   |
| Classement finition/ébauche | Finition                 |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Type d'outils                                 | Carbure                 |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 50 - 190 m/min          |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm                  |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,4 - 2 mm              |
| Application principale                        | P                       |
| Pour $\varnothing$ d'outil $D_c$              | 14 mm                   |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage |