

**Garant****ZCMX 070304, Nuance: HBZ140**

## Données de commande

N° commande	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Classe d'article	21E

## Description

**Exécution:**

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

## Description technique

Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 190 m/min
Code ISO plaquette	ZCMX 070304
Avance $f$ tournage	0,1 - 0,3 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Nuance	HBZ140
Application principale	M

Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	PVD
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 2 mm
Avance f perçage	0,03 - 0,12 mm
Pour $\varnothing$ d'outil $D_c$	14 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage