

**metabo****Lime à bande électronique, Type: BFE9-20****Données de commande**

N° commande	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:**

Lime à bande puissante et compact pour le ponçage, le satinage et l'ébavurage dans les endroits difficiles d'accès.

- **Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage: pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Adaptateur de ponçage orientable à 270° pour une adaptation optimale sans outil à toutes les positions de travail.**
- **Rouleau d'entraînement profilé: empêche tout glissement de la bande abrasive.**
- **Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable.**
- **Démarrage électronique progressif.**
- **Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.**
- **Balais autorupteurs pour la protection du moteur.**

**Livraison:**

Poignée supplémentaire, coffret de transport en tôle d'acier, bras de ponçage (6, 13, 19 mm), 10 bandes abrasives (6×457 mm ; P60), 10 bandes abrasives (6×457 mm ; P120), 10 bandes abrasives (19×457 mm ; P60), 10 bandes abrasives (19×457 mm ; P120), 4 bandes nylon.

**Description technique**

Référence fabricant	BFE 9-20
Longueur câble	4 m

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur ruban	457 mm
Poids	1,8 kg
Emballage	Coffret en acier
Puissance absorbée	950 W
Vitesse maximale du ruban	9 - 20 m/s
Largeur de bande	6 - 19 mm