



Meuleuse droite Batterie, Type: M18FDGRB



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 077280 M18FDGRB |
| GTIN | 4058546412395 |
| Classe d'article | 03L |

Description

Exécution:

Puissante meuleuse droite sans fil 18 V / 5,0 Ah avec moteur POWERSTATE™ sans charbons.

- **Composants électroniques REDLINK PLUS™ avec protection numérique contre la surcharge pour plus de puissance.**
- **Batterie REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules.**
- **Raccord universel pour tous les accessoires standard de 6 et 8 mm.**
- **Design extrêmement compact pour un plus grand confort d'utilisation.**
- **Des grilles de protection antipoussière interchangeables protègent le moteur et en prolongent la durée de vie.**
- **Collet avec revêtement en caoutchouc pour un confort d'utilisation accru.**
- **Protection anti-redémarrage.**

Livraison:

Avec chargeur, pince de serrage 6 mm, pince de serrage 8 mm, clé à fourche ouv. de 15 / 17, 2 x grilles de protection antipoussière, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir codes art. 073811 et suivants.

Fraises rotatives adaptées, voir codes art. 540200 et suivants.

Meules sur tige adaptées, voir codes art. 550600 et suivants.

Meules à polir adaptées, voir codes art. 551850 et suivants.

Description technique

| | |
|---|-----------------------------------|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V |
| Poids | 2 kg |
| Ø maximal pinces de serrage | 6 - 8 mm |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Plage de vitesses de rotation | 27000 min ⁻¹ |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Ø disque max. | 50 mm |
| Poids, batterie comprise | 2 kg |
| Nombre de batteries incluses | 1 |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Référence fabricant | M18 FDGRB |
| Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) |
| Type de produit | Meuleuses droites |