


TNMG 160404, Nuance: CCX

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251472 CCX |
| GTIN | 4960664900398 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Revêtement | revêtu |
| Nuance | CCX |
| Brise-copeaux | PP |
| Application principale | P |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Condition de coupe | Continue |
| Avance f | 0,05 - 0,35 mm/tr |
| Type d'outils | Cermet |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 210 - 450 m/min |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Code ISO plaque | TNMG 160404 |
| Type de produit | Plaque pour tournage |