

**TNMG 160408, Nuance: CCX****Données de commande**

N° commande	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Classe d'article	25E

Description

TNMG 160408 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 210 - 450 m/min

Description technique

Nuance	CCX
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Cermet
Brise-copeaux	PP
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	210 - 450 m/min

Nombre de changements/dents	6
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage