


WNMG 080408, Nuance: CCX

Données de commande

N° commande	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Classe d'article	25E

Description

WNMG 080408 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 210 - 450 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PP
Type d'outils	Cermet
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Vitesse de coupe v_c Application principale	210 - 450 m/min
Revêtement	revêtu

Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Nuance	CCX
Type de produit	Plaquette pour tournage