

**DC. T 11T304, Nuance: CCX****Données de commande**

N° commande	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Classe d'article	25E

Description**Description technique**

Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	PP
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 370 m/min
Type d'outils	Cermet
Nuance	CCX
Condition de coupe	Continue

Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DCMT11T304
Type de produit	Plaquette pour tournage