



## Fraise à dresser à 90° MEC17, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 125/9mm



### Données de commande

N° commande	227510 125/9
GTIN	4960664473175
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

### Description technique

Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	15,7 mm
Plaquette adaptée	BDMT 170408
Ø dents $D_c$	125 mm
Ø fixation	40 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	63 mm
Nombre de dents Z	9
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,12 degré

Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	116,6 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	243 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	118 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------