

Garant
Porte-outils GARANT Master eco, droite, Carré/ plaquette: 25/12mm

Données de commande

N° commande	250038 25/12
GTIN	4067263121183
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Longueur totale L	150 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2525M12
Sous-plaquette	259031 49
Taille plaquette	12 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Longueur de tête L ₁	30 mm
Taille de queue	25 mm
Série	Master eco
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 8
Bride, vis, joint torique	259036 22

Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 49	259031 49
Bride complète Type 22	259036 22
Vis pour sous-plaquette Type 8	259027 8