

**DNMG 150612, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Classe d'article	25E

**Description technique**

Rayon d'angle	1,2 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Nuance	CA315
Nombre de changements/dents	4
Application principale	K
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 350 m/min
Brise-copeaux	KG
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	revêtu
Type d'outils	Carbure

Prof. coupe  $a_p$ 

0,5 - 3,6 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage