


CNMG 120404, Nuance: CA315

Données de commande

N° commande	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA315
Application principale	K
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	KG
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 m/min
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	4

Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage