


DNMG 150608, Nuance: CA315

Données de commande

N° commande	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Application principale	K
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	KG
Revêtement	revêtu
Nuance	CA315
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr

Prof. coupe a_p	0,5 - 3,6 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage