

**TNMG 160404, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	CA315
Nombre de changements/dents	6
Revêtement	revêtu
Brise-copeaux	KG
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 m/min
Application principale	K
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Prof. coupe a_p	0,5 - 3,6 mm

Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage