

**TNMG 160408, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Classe d'article	25E

Description technique

Code ISO plaquette	TNMG 160408
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA315
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Application principale	K
Prof. coupe a_p	0,5 - 3,6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 m/min
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Finition

Brise-copeaux	KG
Type de produit	Plaquette pour tournage