

**Garant**
**Porte-outils GARANT Master eco court, Gauche, Carré/ plaquette: 25/16mm**

**Données de commande**

N° commande	261123 25/16
GTIN	4067263122586
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Code ISO porte-outils	SVJBR/L 2525X16
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	110 mm
Sous-plaquette	259033 5
Taille plaquette	16 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	40 mm
Série	Master eco

Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis