

**DCMT 070204, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	K
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Tolérance	M
Nuance	CA315
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition

Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage