

**CCMT 060204, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Classe d'article	25E

**Description technique**

Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	GK
Revêtement	revêtu
Type d'outils	Carbure
Application principale	K
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Tolérance	M
Nuance	CA315
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Type de produit	Plaquette pour tournage