

**DC. T 11T308, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Classe d'article	25E

Description technique

Nuance	CA315
Revêtement	revêtu
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Application principale	K
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	GK
Tolérance	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	DCMT 11T308

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage