



## CCMT 060204 Wiper, Nuance: PR1725



### Données de commande

N° commande	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Classe d'article	25E

### Description

CCMT 060204 Wiper PR1725 Nuance: PR1725

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Application secondaire	P
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Type d'outils	Carbure

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	50 - 150 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,03 - 0,2 mm/tr
Tolérance	M
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Brise-copeaux	WP
Application principale	M
Nuance	PR1725
Type de produit	Plaquette pour tournage