

**CCMT 060202 Wiper, Nuance: PR1725****Données de commande**

N° commande	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Classe d'article	25E

**Description**

CCMT 060202 Wiper PR1725 Nuance: PR1725

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min**Description technique**

Code ISO plaquette	CCMT 060202
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Application principale	M
Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	WP
Type d'outils	Carbure
Tolérance	M

Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	50 - 150 m/min
Nuance	PR1725
Avance f	0,03 - 0,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application secondaire	P
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage