

**Garant****CNMG 160608, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 160608 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Revêtement	revêtu
Tolérance	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Nombre de changements/dents	4

Brise-copeaux	VM
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nuance	HB7130-2
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage