

Garant**DNMG 110408, Nuance: HB7130-2****Données de commande**

N° commande	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2
Brise-copeaux: VS
Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	revêtu
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Brise-copeaux	VS
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Type de produit	Plaquette pour tournage