

Garant**KNUX 160410R, Nuance: HB7130-2****Données de commande**

N° commande	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160410R HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VM

Brise-copeaux: 2,2 mm

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min**Description technique**

Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	2,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	VM
Application principale	M
Nuance	HB7130-2
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Revêtement	revêtu
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr

Rayon d'angle	1 mm
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	KNUX 160410R
Type de produit	Plaquette pour tournage