

**CC. T 060204, Nuance: CA025P**

## Données de commande

N° commande	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Classe d'article	25E

## Description

CC. T 060204 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

## Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Brise-copeaux	HQ
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Tolérance	M

Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Nuance	CA025P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage