

**CCMT 060204, Nuance: CA025P**

Données de commande

N° commande	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Classe d'article	25E

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA025P
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Brise-copeaux	GK
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P

Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage